

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701

Número de encomenda 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Basetech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	35 kg
Capacidade de carga estática	70 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,016 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	20 mm
Diâmetro do furo do eixo	6,1 mm
Comprimento do cubo	21,7 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701

Número de encomenda 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

