

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701
Broj porudžbine 00050768

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ●

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Basetech

Tip kućišta Tocak

Standard EN12530 - Kastori uređaja

Nosivost na 3 km/h 35 kg

Statički Nosivost 70 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -20 °C

Opseg temperature (maksimalni) 60 °C

Ukupna težina 0,016 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	20 mm
dimenzija rupa osovina	6,1 mm
dužina glavcine	21,7 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701
Broj porudžbine 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

