

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701
订单号 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Basetech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	35 kg
静态载重	70 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总重量	0.016 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	20 mm
轴孔直径	6.1 mm
中心长度	21.7 mm
胎面硬度（D）	65 肖氏 D

