

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	20 mm
車軸穴径	8.1 mm
ハブの長さ	21.7 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Duratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	55 kg
静荷重	110 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	0.018 kg

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

