

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Numărul de comandă 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ○ ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ○ ○

Atriție ● ● ● ● ●

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	55 kg
Capacitate de încărcare statică	110 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,018 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	20 mm
Diametrul găurii Axă	8,1 mm
Lungime butuc	21,7 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Numărul de comandă 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

