

## MAXTECH

XSC100X32-Ø8

EAN 4031582323658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Maxtech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	150 kg
静荷重	300 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
温度範囲（最大）	80 °C
総重量	0.237 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	32 mm
車軸穴径	8.3 mm
ハブの長さ	36.5 mm
トレッドの硬度（D）	40 ショアD

## ハウジング

ステンレス	✓
導電性	✓

# MAXTECH

XSC100X32-Ø8

EAN 4031582323658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

---

