

BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	65 mm
トレッド幅	30 mm
車軸穴径	12.1 mm
ハブの長さ	34.5 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Basetech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	120 kg
静荷重	240 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	0.047 kg

BASETECH

POO065X30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

