

PURETECH

PVO125X37-Ø12

EAN 4031582321203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	37 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	44 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショア

パフォーマンス

回転性能	● ● ○ ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ○ ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	0.453 kg

PURETECH

PVO125X37-Ø12

EAN 4031582321203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

