

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Maxtech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	160 kg
静荷重	320 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
温度範囲（最大）	80 °C
総重量	0.789 kg

車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	32 mm
車軸穴径	8.1 mm
ハブの長さ	36.5 mm
トレッドの硬度（D）	46 ショアD

ハウジング

導電性	✓
-----	---

MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

