

## ELASTECH

UFP200X46-Ø20

EAN 4031582323399

Bestillingsnummer 00023478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	46 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	400 kg
Belastning Statisk	800 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	1,355 kg

# ELASTECH

UFP200X46-Ø20

EAN 4031582323399  
Bestillingsnummer 00023478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

---

