

## ELASTECH

UFP200X46-Ø20

EAN 4031582323399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	46 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	60 mm
トレッドの硬度 (A)	63 ショアA

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	400 kg
静荷重	800 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	1.355 kg

# ELASTECH

UFP200X46-Ø20

EAN 4031582323399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

