

ELASTECH

UFP200X46-Ø20

EAN 4031582323399
Broj porudžbine 00023478

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ●
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Elastech
Tip kućišta	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	400 kg
Statički Nosivost	800 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	1,355 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	200 mm
Širina omotac	46 mm
dimenzija rupa osovine	20 mm
dužina glavcine	60 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	63 Šora A

ELASTECH

UFP200X46-Ø20

EAN 4031582323399
Broj porudžbine 00023478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

