

ELASTECH

UEP200X46-Ø12

EAN 4031582070378

Objednávací číslo 00024579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	400 kg
Statický Nosnost	800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	1,312 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Průměr otvoru Šroub	12,5 mm
Délka poklice	60 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

ELASTECH

UEP200X46-Ø12

EAN 4031582070378
Objednací číslo 00024579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

