

ELASTECH

UEP200X46-Ø12

EAN 4031582070378

Bestillingsnummer 00024579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	46 mm
Aksel Huldiameter	12,5 mm
Navlængde	60 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	400 kg
Belastning Statisk	800 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	1,312 kg

ELASTECH

UEP200X46-Ø12

EAN 4031582070378
Bestillingsnummer 00024579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

