

# ELASTECH

UEP200X46-Ø12

EAN 4031582070378  
Bestellnummer 00024579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Gehäusetyp	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	400 kg
Statische Tragfähigkeit	800 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	1,312 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	46 mm
Achsloch Durchmesser	12,5 mm
Nabenlänge	60 mm
Härte der Lauffläche (A)	63 Shore A

# ELASTECH

UEP200X46-Ø12

EAN 4031582070378  
Bestellnummer 00024579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

