

## ELASTECH

UEP200X46-Ø12

EAN 4031582070378

Rendelési szám 00024579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Elastech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	400 kg
Statikus teherbírás	800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	1,312 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	46 mm
Tengely furat átmérője	12,5 mm
Kerékagy hossza	60 mm
A futófelület keménysége (A)	63 Shore A

# ELASTECH

UEP200X46-Ø12

EAN 4031582070378  
Rendelési szám 00024579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

