

ELASTECH

UEP200X46-Ø12

EAN 4031582070378

Pasūtījuma numurs 00024579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	400 kg
Statiskā kravnesība	800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	1,312 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	200 mm
Protektora platums	46 mm
Ass atveres diametrs	12,5 mm
Rumbas garums	60 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

ELASTECH

UEP200X46-Ø12

EAN 4031582070378

Pasūtījuma numurs 00024579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

