

ELASTECH

UEP200X46-Ø12

EAN 4031582070378
订单号 00024579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● |
| 损耗 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Elastech |
| 外壳类型 | 轮子 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 400 kg |
| 静态载重 | 800 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 温度范围 (最大) | 80 ° C |
| 总重量 | 1.312 kg |

轮子

| | |
|----------|------------|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 弹性轮胎，黑色，硫化 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 200 mm |
| 胎面宽度 | 46 mm |
| 轴孔直径 | 12.5 mm |
| 中心长度 | 60 mm |
| 胎面硬度 (A) | 63 岸 A |

