

# ELASTECH

UFP200X46-Ø12

EAN 4031582323382

Número de pedido 00024581



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	46 mm
Diámetro del agujero del Eje	12,5 mm
Longitud del cubo	60 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	63 Shore A

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Elastech
Tipo de carcasa	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	400 kg
Capacidad de carga estática	800 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	1,356 kg

# ELASTECH

UFP200X46-Ø12

EAN 4031582323382  
Número de pedido 00024581



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

