

ELASTECH

UFP200X46-Ø12

EAN 4031582323382

Pasūtījuma numurs 00024581



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ● ● |
| Nodilums | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums | Elastech |
| Korpusa tips | Ritenis |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 400 kg |
| Statiskā kravnesība | 800 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais svars | 1,356 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| Protektora materiāls | Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 200 mm |
| Protektora platums | 46 mm |
| Ass atveres diametrs | 12,5 mm |
| Rumbas garums | 60 mm |
| Protektora cietība (A) | 63 Krasts A |

ELASTECH

UFP200X46-Ø12

EAN 4031582323382

Pasūtījuma numurs 00024581



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

