

## ELASTECH

UFP200X46-Ø12

EAN 4031582323382

Numărul de comandă 00024581



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Elastech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	400 kg
Capacitate de încărcare statică	800 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	1,356 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	46 mm
Diametrul găurii Axă	12,5 mm
Lungime butuc	60 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	63 Pe malul A

# ELASTECH

UFP200X46-Ø12

EAN 4031582323382

Numărul de comandă 00024581



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

