

ELASTECH

UEP160X46-Ø12

EAN 4031582070361  
Número de pedido 00025058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Elastech
Tipo de carcasa	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	300 kg
Capacidad de carga estática	600 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0,929 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, negro, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	160 mm
Ancho de Banda de rodadura	46 mm
Diámetro del agujero del Eje	12,5 mm
Longitud del cubo	60 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	63 Shore A

# ELASTECH

UEP160X46-Ø12

EAN 4031582070361

Número de pedido 00025058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

