

## ELASTECH

UEP160X46-Ø12

EAN 4031582070361  
Rendelési szám 00025058

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Elastech                   |
| Ház típusa                        | Kerék                      |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 300 kg                     |
| Statikus teherbírás               | 600 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                      |
| Összsúly                          | 0,929 kg                   |

## KERÉK

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                           |
| Futófelület anyaga           | Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág             |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel             |
| Átmérő                       | 160 mm                             |
| Futófelület szélessége       | 46 mm                              |
| Tengely furat átmérője       | 12,5 mm                            |
| Kerékagy hossza              | 60 mm                              |
| A futófelület keménysége (A) | 63 Shore A                         |

# ELASTECH

UEP160X46-Ø12

EAN 4031582070361  
Rendelési szám 00025058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

