

ELASTECH

UEP160X46-Ø12

EAN 4031582070361
Broj porudžbine 00025058

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ● ●

Ishrana ● ● ● ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Elastech
Tip kućišta	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	300 kg
Statički Nosivost	600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0,929 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Elastična guma, crna, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	160 mm
Širina omotac	46 mm
dimenzija rupa osovina	12,5 mm
dužina glavcine	60 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	63 Šora A

ELASTECH

UEP160X46-Ø12

EAN 4031582070361
Broj porudžbine 00025058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

