

ELASTECH

UFP160X46-Ø12

EAN 4031582323368

Bestillingsnummer 00024982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	46 mm
Aksel Huldiameter	12,5 mm
Navlængde	60 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	300 kg
Belastning Statisk	600 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,943 kg

ELASTECH

UFP160X46-Ø12

EAN 4031582323368
Bestillingsnummer 00024982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

