

ELASTECH

UFP160X46-Ø12

EAN 4031582323368
Bestellnummer 00024982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	46 mm
Achsloch Durchmesser	12,5 mm
Nabenlänge	60 mm
Härte der Lauffläche (A)	63 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Gehäusetyp	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	300 kg
Statische Tragfähigkeit	600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,943 kg

ELASTECH

UFP160X46-Ø12

EAN 4031582323368
Bestellnummer 00024982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

