

# ELASTECH

UFP160X46-Ø12

EAN 4031582323368

Numero d'ordine 00024982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	46 mm
Asse diametro del foro	12,5 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Durezza del Battistrada (A)	63 Shore A

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ●
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	300 kg
Portata statica	600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,943 kg

# ELASTECH

UFP160X46-Ø12

EAN 4031582323368

Numero d'ordine 00024982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

