

ELASTECH

UEP125X40-Ø8

EAN 4031582070354
Bestellnummer 00027369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ● ● |
| Abrieb | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname | Elastech |
| Gehäusotyp | Rad |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 250 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 500 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Gesamtgewicht | 0,463 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 40 mm |
| Achsloch Durchmesser | 8,3 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 63 Shore A |

ELASTECH

UEP125X40-Ø8

EAN 4031582070354
Bestellnummer 00027369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

