

ELASTECH

UEP160X46-Ø20

EAN 4031582323245
订单号 00026255



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，黑色，硫化
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	46 mm
轴孔直径	20.1 mm
中心长度	60 mm
胎面硬度 (A)	63 岸 A

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	300 kg
静态载重	600 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	0.914 kg

