

ELASTECH

UEP200X46-Ø20,1

EAN 4031582323252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	46 mm
車軸穴径	20.1 mm
ハブの長さ	60 mm
トレッドの硬度 (A)	63 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	400 kg
静荷重	800 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	1.248 kg

ELASTECH

UEP200X46-Ø20,1

EAN 4031582323252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

