

DURATECH

UOP125X46-Ø20

EAN 4031582323504



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	46 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	60 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Duratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	300 kg
静荷重	600 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	0.507 kg

DURATECH

UOP125X46-Ø20

EAN 4031582323504



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

