

PURETECH

PVO100X35-Ø12

EAN 4031582321197
Bestellnummer 00002025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ○ ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Gehäusetyp	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	75 kg
Statische Tragfähigkeit	150 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,195 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	35 mm
Achsloch Durchmesser	12,1 mm
Nabenlänge	44,4 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

PURETECH

PVO100X35-Ø12

EAN 4031582321197
Bestellnummer 00002025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

