

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN 4031582322941



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
車軸穴径	8.3 mm
ハブの長さ	36.5 mm
トレッドの硬度 (D)	40 ショアD

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Maxtech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	160 kg
静荷重	320 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	0.356 kg

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN 4031582322941



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

