

BASETECH

POO100X36-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320749
Bestellnummer 00027338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Basetech
Gehäusetyp	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	160 kg
Statische Tragfähigkeit	320 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,105 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	36 mm
Achsloch Durchmesser	12,1 mm
Nabenlänge	44,4 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

BASETECH

POO100X36-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320749
Bestellnummer 00027338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

