

## SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
車軸穴径	12.2 mm
ハブの長さ	44.4 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Supratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	0.175 kg

# SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

