

PURETECH

PVO160X40-Ø20

EAN 4031582321210
Bestellnummer 00023672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ○ ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Gehäusotyp	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	135 kg
Statische Tragfähigkeit	270 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,701 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Achsloch Durchmesser	20,1 mm
Nabenlänge	58 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

PURETECH

PVO160X40-Ø20

EAN 4031582321210
Bestellnummer 00023672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

