

# ELASTECH

IEP160X50-Ø20

EAN 4031582319705  
Bestellnummer 00801035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Strahlschwarz (ähnlich RAL9005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achslotch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	68 Shore A

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	350 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	280 kg
Statische Tragfähigkeit	700 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	1,31 kg

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

