

# PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019  
Bestellnummer 00000153



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	0,086 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Stahlblech
Material der Lauffläche	Vollgummi, spurlos
Lager	Konuskugellager
Radfarbe	Blaupassiviert
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	19 mm
Achsloch Durchmesser	6,1 mm
Nabenlänge	22,5 mm
Breite des Radkörpers	19 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

# PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019  
Bestellnummer 00000153



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

