

PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019

Número de pedido 00000153



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Material del cuerpo | Chapa de acero |
| Material de la banda de rodadura | Goma maciza, sin marcas |
| Cojinete | Rodamiento de bolas cónico |
| Color Aro | Pasivado azul |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 19 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 6,1 mm |
| Longitud del cubo | 22,5 mm |
| Anchura del cuerpo | 19 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto | Puretech |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 40 kg |
| Capacidad de carga estática | 80 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
| Peso total | 0,086 kg |

PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019

Número de pedido 00000153



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

