

PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019

Numéro de commande 00000153



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulement à billes conique
Couleur Roue	Zingué bleu
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	19 mm
Diamètre du trou de l'Axe	6,1 mm
Longueur de moyeu	22,5 mm
Largeur du corps	19 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Statique Capacité de charge	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids global	0,086 kg

PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019

Numéro de commande 00000153



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

