

PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019

Numéro de commande 00000153



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulement à billes conique
Couleur de la roue	Zingué bleu
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	19 mm
Diamètre de l'alésage	6,1 mm
Longueur de moyeu	22,5 mm
Largeur du corps de roue	19 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0,086 kg

PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019

Numéro de commande 00000153



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

