

PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019

Rendelési szám 00000153



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	0,086 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumí, nyomot nem hagyó
Csapágó	Kúpos golyóscsapágó
Kerék színe	Kék passzívalt
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	19 mm
Tengely furat átmérője	6,1 mm
Kerékagy hossza	22,5 mm
Test szélessége	19 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019

Rendelési szám 00000153



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

