

PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

| | |
|-------------|--------------|
| 本体材質 | シートスチール |
| トレッド材質 | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング | コーンボールベアリング |
| 車輪色 | 青色被膜保護 |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 50 mm |
| トレッド幅 | 19 mm |
| 車軸穴径 | 6.1 mm |
| ハブの長さ | 22.5 mm |
| ボディ幅 | 19 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 80 ショアA |

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Puretech |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 40 kg |
| 静荷重 | 80 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 温度範囲 (最大) | 85 °C |
| 総重量 | 0.086 kg |

PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

