

PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019

Pasūtījuma numurs 00000153



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	0,086 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Coni di sfere
Ritenis krāsa	Pasivēts ar zilu
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	50 mm
Protektora platums	19 mm
Ass atveres diametrs	6,1 mm
Rumbas garums	22,5 mm
Korpusa platums	19 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019

Pasūtījuma numurs 00000153



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

