

## PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019  
Broj porudžbine 00000153

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ● ○

Ishrana ● ● ● ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Puretech
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Ukupna težina	0,086 kg

## TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	konusi lezaj
Boja Tocak	plavo cinkovano
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	50 mm
Širina omotac	19 mm
dimenzija rupa osovina	6,1 mm
duzina glavčine	22,5 mm
Širina tela	19 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

# PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019  
Broj porudžbine 00000153



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

