

MAXTECH

UAR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	ローラーベアリング
車輪色	ブルーグレー（RAL7031）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	44.4 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Maxtech
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
温度範囲（最大）	80 °C
総重量	0.27 kg

MAXTECH

UAR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

