

SOCKET

PLASTIC SOCKET R20-14/11

EAN 4031582090079

Rendelési szám 00009034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség



ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Socket
Ház típusa	Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Összsúly	36 mm
Összsúly	0,003 kg

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Szintetikus foglalat, kerek
Csavar átmérője	14 mm