

ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	46 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	46 mm
トレッドの硬度 (A)	63 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Elastech
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	400 kg
静荷重	800 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	1.244 kg

ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

