

# PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972  
Bestellnummer 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	150 kg
Statische Tragfähigkeit	300 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	0,892 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Zinkdruckguss
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Lager	Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe	Metallic
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Achsloch Durchmesser	8,3 mm
Nabenlänge	35,5 mm
Breite des Radkörpers	32 mm
Härte der Lauffläche (A)	75 Shore A

## GEHÄUSE

Elektrisch-leitfähig	✓
----------------------	---

# PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972  
Bestellnummer 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

