

PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343
Bestellnummer 00030825

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, spurlos
Lager	Rollenlager
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	37 mm
Achsloch Durchmesser	12 mm
Nabenlänge	44 mm
Breite des Radkörpers	37 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	100 kg
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,467 kg

PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343
Bestellnummer 00030825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

